


# Svjetlosni vodič SOOC-DS-F-M4-2-R2

Broj artikla: 552843

FESTO

odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo
Minimalni promjer objekta	0,1 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Fleksibilno
Doseg	130 mm
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Veličina glave	M4
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	2 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Vanjski promjer	1,3 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III