


Priključna letva MHJ9-P16

Broj artikla: 553125

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Mjera rastera | 10 mm |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 16 Moguće izvedbe po želji kupca |
| Klasa korozivne otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Težina proizvoda | 428 g |
| Vrsta pričvršćenja | s kutnikom za držanje |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | M7 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Anodised wrought aluminium alloy |