

# Vakuumski filter VAF-DB-1/2

Broj artikla: 553141

FESTO

za filtarsko izdvajanje čestica nečistoća.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                          | Vrijednost                                       |
|-----------------------------------|--|
| Položaj ugradnje                  | okomito  |
| Finoća filtra                     | 80 µm  |
| Pogonski tlak                     | -0,95 ... 0 bar                                  |
| Uputa za pogonski tlak            | Primjena samo u otvorenim vakuumskim sustavima   |
| Pogonski medij                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]  |
| PWIS conformity                   | VDMA24364 zone III                               |
| Temperatura okoline               | -5 ... 50 °C                                     |
| Maks. pritezni moment             | 20,5 Nm  |
| Težina proizvoda                  | 162 g  |
| Vrsta pričvršćenja                | Ugradnja vodova<br>sa zidnim/površinskim držačem |
| Pneumatski priključak             | G1/2   |
| Vakuumski priključak              | G1/2   |
| Materijal - napomena              | RoHS sukladno                                    |
| Material seals                    | NBR  |
| Material filter                   | PE   |
| Material housing                  | PP-ojačan  |
| Material bowl                     | PA   |
| Prikladnost za impuls odbacivanja | ≤ 7 bar  |