

Komplet nabranog mijeha DADB-V6-80-S176-250

Broj artikla: 553357

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 15552.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	93 mm
Veličina	80
Područje hoda	176 ... 250 mm
Produljenje klipnjače	62 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	193 g
Vrsta pričvršćenja	podizno s navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter components	PA ojačan
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nehrđajući