

Beskontaktni prekidač SIEF-M8B-NS-S-L

Broj artikla: 553539

FESTO

s utikačem, ugradnja poravnana.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik | okruglo |
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Nominalni uklopni razmak | 1,5 mm |
| Temperatura okoline | -30 ... 85 °C |
| Točnost ponavljanja | 0,08 mm |
| Uklopni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | Uklopnik |
| Maks. uklopna frekvencija DC | 2.000 Hz |
| Maks. izlazna struja | 150 mA |
| Otpornost na kratki spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Zaštita od zamjene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 3-polni M8x1 Utikači |
| Material connector housing | Mjed kromirano |
| Veličina | M8 |
| Način ugradnje | poravnano |
| Težina proizvoda | 12 g |
| Material housing | PA visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Mehanička zaštita | IP68 |
| Otpornost na smetnje protiv magnetnih polja | magnetno istosmjerno i izmjenično polje |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Stupanj onečišćenja | 3 |