


# Plastična savitljiva cijev PUN

Broj artikla: 553573

FESTO

Molimo da uvažite minimalnu količinu naručivanja.



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	3 ... 16 mm
Unutarnji promjer	2 ... 11 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 30 bar
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Boja	plavo smeđe žuto zeleno prirodno crveno crno srebrno Prozirna plava Prozirna žuta Prozirna zelena Prozirna crvena Prozirna crna bijelo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)