


Ulazni modul CECX-E-6E-T-P2

Broj artikla: 553974

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Primljena snaga 24 V	1,6 W
Primljena snaga 5 V	0,6 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	142 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja UI/Izl	Utična letva, raster 5,08 mm Zlatni kontakti
Analogni ulazi, broj	6
Analogni ulazi, rezolucija	14 bit
Analogni ulazi, signalno područje	Termoelement Typ J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Typ K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Typ L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
Analogni ulazi, apsolutna točnost kod 25 °C	± 1,0 °C
Analogni ulazi, galvansko razdvajanje	da
Analogni ulazi, ulazni otpor	> 10 kOhm
Interno vrijeme ciklusa	100 ms