


# Priključak enkodera CECX-C-2G1

Broj artikla: 553977

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Pogonski napon	19,2 - 30 VDC
Primljena snaga 5 V	0,65 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	140 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja Ul/Izl	Utična letva, raster 5,08 mm
Pokazi statusa	LED žuta = prijam LED zeleni = snaga
Ulazi enkodera, broj	4
Ulazi enkodera, razlaganje	16 do 32 bita podesivo preko softvera
Ulazi enkodera, signalno područje	SSI (RS422) Binarno/sivo podesivo preko softvera
Ulazi enkodera, brzina boda	125, 250, 500, 1000 kBit/s podesivo preko softvera
Ulazi enkodera, opskrba davača naponom	24 V DC (250 mA / kanal)
Ulazi enkodera, tehnika priključka	RJ45
Ulazi enkodera, galvansko odvajanje	ne