


# Spojni vod NEBV-H1G2L-P-5-LE2

Broj artikla: 554032

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	Für statische Anwendungen
Zaštita od zamjene polova	ne
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Područje pogonskog napona AC	4,5 ... 26,4 V
Područje pogonskog napona DC	4,5 ... 26,4 V
Maks. izlazna struja	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Težina proizvoda	120 g
Električni priključak	2-žilno Utičnica ravna / kabel
Duljina kabla	5 m
Vrsta pričvršćenja	Obujmica
Kod boje izolacije žile	Pin 1 = crni Pin 3 = schwarz/rot
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, kućište	POM PUR
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC