


Priključna ploča VABS-S2-2S-G12-C1

Broj artikla: 555638

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	52 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Područje pogonskog napona AC	110 V
Područje pogonskog napona DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Stupanj onečišćenja	3
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4 u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	815 g
Presjek priključka	0,08 ... 0,75 mm ²
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski lijev