

Priključna ploča VABS-S2-2S-N12-B-C1

Broj artikla: 555644

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Širina | 52 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 5599-2 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Opskrba zrakom upravljanja | interno |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Područje pogonskog napona AC | 110 V |
| Područje pogonskog napona DC | 24 V |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 4 kV |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 2 A |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 NEMA 4 u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 815 g |
| Presjek priključka | 0,08 ... 0,75 mm ² |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | Aluminijski lijev |