


Blok upravljanja CPX-CMXX

Broj artikla: 555667

FESTO

za aktiviranje električnih pogonskih jedinica.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	155 g
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Ukupan broj osovina	8
Podjela osi	2 grupe s maks. 4 osovine
Podržane kinematike	2-osni portali X-Z / Y-Z / X-Y 3-osni portali X-Y-Z
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Upravljački interface	CAN-Bus
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnoza orijentirana na kanal i modul - Podnapon/kratki spoj modula - Memorija dijagnoze
Potporna konfiguracije	FCT (Festo Configuration Tool)
Parametriranje	- Parametar sustava
Dodatne funkcije	Dodatni interface dijagnoze za FCT Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka
Elementi za posluživanje	Okretna sklopka za RUN/Stop
Baud brzina	1 Mbit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Protokol	FHPP-MAX
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	tip. 85 mA
Maksimalni volumen adrese za izlaze	16 byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	16 byte
Ethernet sučelje	samo za konfiguraciju RJ 445 (utičnica, 8-polna)
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	TP: Status Ethernet spoj ERR: Greška u odvijanju programa STOP: Program zaustavljen RUN: program se izvodi
LED-pokaz specifičan za proizvod	PS: Electronics supply, sensor supply M: modificirati, parametriranje
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan PC