

Vod enkodera

NEBM-T1G12-T1G12-10

Broj artikla: 556799

FESTO

Za spajanje motora i upravljačke jedinice za motor



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Stupanj onečišćenja	3
Mehanička zaštita	u montiranom stanju IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 90 °C
Temperatura okoline	-50 ... 90 °C
Min. radijus savijanja kabla	82 mm
Struktura kabla	zaslonjeno 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Promjer kabla	11 mm
Duljina kabla	10 m
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)