


Ploča za ulančavanje VABV-S6-1Q-N12

Broj artikla: 556988

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	43 mm
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Uputa za dinamičku silu	Učestalost uklapanja najmanje 1/mjesec
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	570 g
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material plate	Aluminijski tlačni lijev