

Priključna letva VABM-C8-12E-G14-8-M1

Broj artikla: 557657

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---------------------------------|
| Mjera rastera | 12 mm |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 8 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,6 Nm |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža | 5 Nm |
| Težina proizvoda | 687 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |