


# Priključna letva VABM-C8-12E-G14-20-M1

Broj artikla: 557669

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	12 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	20
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	5 Nm
Težina proizvoda	1.296 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje