


Aksijalni komplet EAMM-A-L95-140A

Broj artikla: 557994

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	143 Nm
Težina proizvoda	3.710 g
Kod sučelja, pogon	L95
Cod sučelja, Motor in	140A
Materijal - napomena	RoHS sukladno