


Spojka EAMD-19-15-10-8X10

Broj artikla: 557998

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju gibanja koračnog ili servomotora.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	10 mm
Promjer 2 prihвата	8 mm
Veličina	19
Nazivna duljina	15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	0,445 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	2 Nm
Težina proizvoda	13 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno