

Centrirni prsten EAML-38-4-38

Broj artikla: 558030

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	38 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	4 g
Kod sučelja, pogon	K38
Kod sučelja, kućište spojke	38A 38D
Materijal - napomena	RoHS sukladno