

Centrirni prsten EAML-62-5,8-62

Broj artikla: 558032

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	62 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	17 g
Kod sučelja, pogon	K62
Kod sučelja, kućište spojke	62A
Materijal - napomena	RoHS sukladno