



Osovina konzole EGSA-60-300

Broj artikla: 558202

FESTO

za visoko dinamično pozicioniranje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	300 mm
Veličina	60
Rezerva hoda	13 mm
Povratna zračnost	$\leq 20 \mu\text{m}$
Promjer vretena	12,7 mm
Uspjon vretena	25,4 mm/U
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Elektromehanička os prečke
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Referenciranje	Referentna sklopka
Vreteno-tip	Kuglično vreteno
Maks. ubrzanje	15 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Točnost ponavljanja	$\pm 0,01 \text{ mm}$
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Razina zvučnog tlaka	$< 62 \text{ dB(A)}$
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Progib u ovisnosti o opterećenju i istaku	Dijagram
Maks. pogonski moment	8,3 Nm
Maks. sila Fx na istak	1.960 N
Maks. sila Fy na istak	200 N
Maks. sila Fz na istak	200 N
Maks. moment Mx na istak	25 Nm
Maks. moment My na istak	70 Nm
Maks. moment Mz na istak	70 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	110 N
Maks. sila posmaka Fx	200 N
Pogonski moment u praznom hodu	0,1 Nm
Smjernica korisnog tereta, horizontalno	10 kg
Smjernica korisnog tereta, vertikalno	6 kg
Moment tromosti mase, JL po kg korisnog tereta	0,00164 kgcm ²
Moment tromosti mase JO	0,00378 kgcm ²
Konstanta posmaka	25,4 mm/U
Pokretna masa	2.250 g
Težina proizvoda	5.100 g
Vrsta pričvršćenja	Unutarnji navoj i centrirni tuljak
Informacija o materijalu, završni poklopac	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, profil	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno

Svojstvo	Vrijednost
Informacija o materijalu, poklopac pogona	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, vodilica	Čelik za valjne ležaje
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, rotor	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, klizač	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, vreteno	Čelik