

Plastična savitljiva cijev PUN-H-16X2,5-SI-100

Broj artikla: 558276

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).
Ovaj proizvod nije prikladan za utične priključke CN i PK.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Vanjski promjer | 16 mm |
| Radius savijanja, mjerodavan za protok | 88 mm |
| Unutarnji promjer | 11 mm |
| Min. radius savijanja | 38 mm |
| Upute za korištenje | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Dozvola | TÜV |
| Mjesto izdavanja certifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice) |
| Test na vatrootpornost | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Klasa čistog prostora | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,123 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 16 mm |
| Boja | srebrno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | TPE-U(PU) |