

# Plastična savitljiva cijev PUN-H-4X0,75-GN

Broj artikla: 558292

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).  
Ovaj proizvod se može koristiti s priključcima serije: QS, NPQP, NPQM,  
CRQS and CK.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Vanjski promjer                                 | 4 mm   |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok         | 16 mm  |
| Unutarnji promjer                               | 2,6 mm   |
| Min. radijus savijanja                          | 8 mm   |
| Upute za korištenje                             | TPE-U Ether basiert  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 145 psi  |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Dozvola   | TÜV  |
| Mjesto izdavanja certifikata                    | B 013277 0506 00   |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| Test na vatrootpornost                          | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a  |
| Klasa čistog prostora                           | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Sigurnost hrane                                 | Vidi dodatne informacije   |
| Temperatura okoline                             | -35 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda prema duljini                  | 0,0085 kg/m  |
| Pneumatski priključak                           | za utični priključak vanjski promjer 4 mm<br>za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom  |
| Boja  | zeleno   |
| Tvrdoća po Shoreu                               | D 52 +/-3  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |