

# Spojka EAMC-56-58-24-25

Broj artikla: 558316

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	24 mm
Promjer 2 prihvata	25 mm
Veličina	56
Nazivna duljina	58 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	128 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	60 Nm
Težina proizvoda	265 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno