


# Ventil s tipkalom VHEM-P-M52-A-G18

Broj artikla: 558418

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Funkcija ventila                    | 5/2 monostabilan   |
| Način aktiviranja                   | ručno  |
| Širina                              | 20 mm  |
| Normalni nazivni protok             | 500 l/min  |
| Pogonski tlak                       | 2,5 ... 10 bar   |
| Konstruktivna struktura             | Klipni zasun   |
| Vrsta resetiranja                   | pneumatska opruga  |
| Nazivni promjer                     | 4 mm   |
| Upute za korištenje                 | Samo ručno aktiviranje                                       |
| Vrsta upravljanja                   | direktno   |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)            |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 2 - umjerena otpornost na koroziju                           |
| Temperatura medija                  | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                 | -10 ... 60 °C  |
| Sila aktiviranja                    | 41 N   |
| Težina proizvoda                    | 194 g  |
| Vrsta pričvršćenja                  | po izboru:<br>Ugradnja prednje ploče<br>s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1             | G1/8   |
| Pneumatski priključak 2             | G1/8   |
| Pneumatski priključak 3             | G1/8   |
| Pneumatski priključak 4             | G1/8   |
| Pneumatski priključak 5             | G1/8   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| Material seals                      | NBR  |
| Material housing                    | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano                |