

# L utični spoj NPQM-L-Q10-E-P10

Broj artikla: 558779

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni promjer                                 | 9 mm  |
| Oblik   | L-shape   |
| Veličina pakiranja                              | 10  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                             |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa                              |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi                             |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura okoline                             | -20 ... 70 °C                                   |
| Težina proizvoda                                | 29,5 g  |
| Pneumatski priključak 1                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 10 mm       |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 10 mm       |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                   |
| Material housing                                | Mjed poniklana                                  |
| Material of tubing seal                         | NBR   |