

# Utični tuljak NPQM-D-S6-E-P10

Broj artikla: 558812

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	4 mm
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Težina proizvoda	5,5 g
Pneumatski priključak 1	Push-in sleeve diameter 6 mm
Pneumatski priključak 2	Utični tuljak QS-6
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed poniklana