


# Paralelni komplet EAMM-U-A22-70A

Broj artikla: 559787

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	22
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	10,13 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,2 Nm
Prenosivi okretni moment	5,5 Nm
Težina proizvoda	540 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno