


# Aksijalni komplet EAMM-A-A19-40A

Broj artikla: 559798

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	19
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	10.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	2,3 Nm
Težina proizvoda	240 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno