


# Priključni vod VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

Broj artikla: 560415

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	2.155 g
Električni priključak	Kabel s utikačem
Duljina kabla	10 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Min. radijus savijanja kabla	63 mm
Promjer kabla	12,5 mm
Struktura kabla	25x0,34
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PU)