



# Magnetni ventil

## VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3

Broj artikla: 560698

FESTO



### Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost  |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija ventila                    | 3/2 zatvoren, monostabilan                        |
| Način aktiviranja                   | električno  |
| Širina                              | 10 mm   |
| Normalni nazivni protok             | 200 l/min   |
| Operating pressure MPa              | 0,2 ... 0,8 MPa                                   |
| Pogonski tlak                       | 2 ... 8 bar                                       |
| Operating pressure                  | 29 ... 116 psi                                    |
| Konstruktivna struktura             | Klipni zasun                                      |
| Vrsta resetiranja                   | pneumatska opruga                                 |
| Mehanička zaštita                   | IP40  |
| Nazivni promjer                     | 2,1 mm  |
| Funkcija odlaznog zraka             | može se prigušiti                                 |
| Princip brtvljenja                  | mekano  |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno                                       |
| Ručno pomoćno aktiviranje           | s dodirrom  |
| Vrsta upravljanja                   | predupravljano                                    |
| Smjer strujanja                     | nije reverzibilno                                 |
| Overlap                             | Positive overlap                                  |
| Vrijeme sklapanja isklj             | 10 ms   |
| Vrijeme sklapanja uklj              | 12 ms   |
| Parametri svitka                    | 24 V DC: 1 W                                      |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 0 - bez otpornosti na koroziju                    |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B2-L                                    |
| Temperatura medija                  | -5 ... 50 °C                                      |
| Medij upravljanja                   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Temperatura okoline                 | -5 ... 50 °C                                      |
| Električni priključak               | 2-polno<br>Utikači                                |
| Pneumatski priključak 1             | M5  |
| Pneumatski priključak 2             | M5  |
| Pneumatski priključak 3             | M5  |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno                                     |
| Material seals                      | FPM<br>HNBR<br>NBR                                |
| Material housing                    | Aluminijska legura za gnječenje                   |