


Krajnja ploča VABE-S6-2RZ-G34

Broj artikla: 560839

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Tip bloka	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	336 g
Priključak, upravljački zrak 12	G1/4
Priključak, upravljački zrak 14	G1/4
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 3	G3/4
Pneumatski priključak 5	G3/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material end plate	Aluminijski tlačni lijev