


Krajnja ploča VMPAL-EPL-FL40-IP40

Broj artikla: 560942

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	43 mm
Duljina	107,3 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	32
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	32
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	190 g
Električni spoj 1, funkcija	Multipol
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Connection pattern FC
Električni spoj 1, broj pinova/žica	40
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material end plate	Aluminijski tlačni ljev PA ojačan