

Električno ulančavanje VMPAL-EVAP-20-2

Broj artikla: 560966

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina ventila	20 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	2
Integrirana funkcija	Colour-coded assignment of the valve function
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	14 g
Boja, kućište	crno
Material housing	PA
Materijal - napomena	RoHS sukladno