


Spojka

EAMD-25-22-6.35-10X12

Broj artikla: 561293

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju gibanja koračnog ili servomotora.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	6,35 mm
Promjer 2 prihвата	10 mm
Veličina	25
Nazivna duljina	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	3,2 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	3,6 Nm
Težina proizvoda	43,7 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno