


Utikač NECU-S-M8G3-HX

Broj artikla: 562024

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-104 EN 61984
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Učestalost priključivanja	3
Težina proizvoda	7,8 g
Električni priključak	3-polni M8x1 Utikač ravni / priključivanje uklanjanjem izolacije
Područje pogonskog napona DC	0 ... 32 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 32 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dozvoljeni promjer kabela	2,5 ... 5,1 mm
Dozvoljeni promjer pojedinačne žile	≥ 0,1 mm
Dozvoljeni promjer žile	0,9 ... 1,6 mm
Presjek priključka	0,14 ... 0,34 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA Cinkov tlačni lijev poniklano
Material screw-type lock	Poniklani mesing
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	pozlačeno
Dozvoljena izolacije žile	PP PVC TPE-E