


Blok upravljanja CPX-CM-HPP

Broj artikla: 562214

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	140 g
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Ukupan broj osovina	4
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Upravljački interface	CAN-Bus
Feldbus sučelje	1 x utičnica M9, 5-polna
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
Potporna konfiguracije	MMI-uređaj za ručno rukovanje
Parametriranje	Forcing of channels Parametri sustava
Baud brzina	1 Mbit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Protokol	FHPP
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	tipično 80 mA
Maksimalni volumen adrese za izlaze	32 Byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	32 Byte
LED-pokaz specifičan za proizvod	Error PL: Opskrba teretom
Material housing	PA ojačan PC