

Priključni vod VMPAL-KM-V-SD44-IP67-

Broj artikla: 562390

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak	Kabel s utikačem
Svojstvo vodiča	Standard
Min. radijus savijanja kabla	115 mm
Promjer kabla	9,6 mm
Struktura kabla	36x0,25
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC