

# Spojni vod NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Broj artikla: 562470

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost  |
|--|---|
| Odgovara normi                               | EN 61076-2-101<br>ISO 20401                                       |
| Indikacija stanja sklapanja                  | LED žuti  |
| Težina proizvoda                             | 170 g   |
| Električni priključak                        | 4-polno / 3-polno<br>Utičnica kutna / utikač ravni<br>M8x1 / M8x1 |
| Područje pogonskog napona DC                 | 20,4 ... 26,4 V   |
| Strujna opteretivost kod 40°C                | 3 A   |
| Duljina kabla                                | 10 m  |
| Svojstvo vodiča                              | Suitable for energy chains  |
| Min. radijus savijanja kabla                 | 35 mm   |
| Promjer kabla                                | 3,3 mm  |
| Struktura kabla                              | 2x0,25  |
| Mehanička zaštita                            | IP65<br>IP67  |
| Temperatura okoline                          | -10 ... 50 °C   |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)          | in accordance with EU RoHS directive                              |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L  |
| Materijal - napomena                         | RoHS sukladno   |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                |
| Material cable sheath                        | TPE-U(PUR)  |
| Material housing                             | TPE-U(PU)   |
| Material electrical contact                  | Mjed<br>pozlaćeno   |
| Material insulation                          | PVC   |