


Spojni vod NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Broj artikla: 562471

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Težina proizvoda	45 g
Električni priključak	4-polno / 2-žilno Kutna utičnica / vodič M8x1
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 26,4 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Duljina kabla	2,5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Min. radijus savijanja kabla	35 mm
Promjer kabla	3,3 mm
Struktura kabla	2x0,25
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	Mjed pozlačeno
Material insulation	PVC