


# Osnovni ventil

## VOFC-L-M32C-MC-G12-F9-A

Broj artikla: 562866

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	3.000 l/min
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	predupravljeni klipni dosjedni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	12 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 4 načina visokih zahtjeva do SIL 4 načina niskih zahtjeva
Uputa za pogonski tlak	0 - 8 bar s vanjskim upravljanim zrakom
Protok Kv provjetravanje	3,8 m <sup>3</sup> /h
Protok Kv odzračivanje	3,8 m <sup>3</sup> /h
Vrijeme sklapanja isklj	14 ms
Vrijeme sklapanja uklj	25 ms
Trajanje uključenosti	100%
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	880 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij obloženo tvrdim metalom