



Uklopni ventil MS9-EE-G-V110-S-VS

Broj artikla: 562942

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Veličina	9
Mjera rastera	90 mm
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	električno
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem s dodirrom
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	3,5 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	18.000 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	14.100 l/min
Trajanje uključenosti	100%
Parametri svitka	110 V AC: 50 Hz, snaga privlačenja 11,5 VA, snaga držanja 8,9 VA 110 V AC: 60 Hz, snaga privlačenja 9,5 VA, snaga držanja 6,2 VA
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s priborom Ugradnja vodova
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	2.300 g
Pneumatski priključak 3	G1
Električni priključak	Utikači četverokutni oblik prema DIN EN 175301-803 Dizajn A
Informacija o materijalu, cilindrični razvodnik	POM
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev