


# Mrežna priključna utičnica NECU-M-PPG5-C1

Broj artikla: 563059

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost   |
|--------------------------------|--|
| Zasnovano na normi             | EN 61984   |
| Električni priključak          | AIDA Push-pull<br>5-polno<br>može se sastaviti za ugradnju<br>Utičnica / opružna stezaljka |
| Kodiranje utikača              | Na kontaktu 2 i 5  |
| Područje pogonskog napona DC   | 0 ... 24 V   |
| Strujna opteretivost kod 40°C  | 16 A   |
| Čvrstoća na udarno naprezanje  | 2,5 kV   |
| Dozvoljeni promjer kabela      | 9 ... 13 mm  |
| Presjek priključka             | 0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Mehanička zaštita              | IP65<br>IP67   |
| Temperatura okoline            | -40 ... 100 °C   |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno  |
| Stupanj onečišćenja            | 3  |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju  |
| Material housing               | Cinkov tlačni lijev<br>poniklano   |
| Boja, kućište                  | srebrno  |
| Material seals                 | NBR<br>TPE   |
| Material electrical contact    | Bakrena slitina<br>poniklano i pozlačeno   |