


Priključna ploča VABS-S2-1S-G38-R3-EX2

Broj artikla: 563070

FESTO

sa slikom priključka prema ISO 5599-2.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	42 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Područje pogonskog napona DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Stupanj onečišćenja	3
ATEX kategorija plina	II 3G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex nA II T3 X
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Ex temperatura okoline	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4 u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	386 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev