



# Prigušna ploča VABF-S7-F1B1P2-F

Broj artikla: 563395

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak	0 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 NAMUR slika priključka
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminium ematiert
Material seals	NBR