

Filtar MS9-LF-G-CUM

Broj artikla: 564108

FESTO

Filtar 5 µm, metalna zdjelica, ručni ispuš kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------|--|
| Veličina | 9 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter s centrifugalnim odvajačem |
| Maks. količina kondenzata | 220 ml |
| Pogonski tlak | 0 ... 20 bar |
| Ex temperatura okoline | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertni plinovi |
| Klasa korozije otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 2.000 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Material of cover | PA ojačan |
| Material of spin disc | POM |
| Material of filter holder | POM |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | Aluminijski tlačni lijev |
| Material mounting bracket | Aluminijski tlačni lijev |
| Material filter | PE |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material module connector | Aluminijski tlačni lijev |
| Material bowl | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material cup seal | NBR |
| Material screen | PA |
| Material separating plate | POM |