

Utični spoj QB-5/16T-5/32-U

Broj artikla: 564800

FESTO

s redukcijom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 0,126 " |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | 0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 0,194 oz |
| Pneumatski priključak 1 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16" |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/32" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Boja, prsten za otpuštanje | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |