

# Y - utični spoj QBY-3/8T-1/4-U

Broj artikla: 564823

FESTO

s redukcijom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                     |
|---|--|
| Veličina  | Standard                                       |
| Nazivni promjer                                 | 0,197 "  |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                    |
| Oblik   | Y-shape  |
| Veličina pakiranja                              | 10   |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                            |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa                                |
| Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja   | 0,95 ... 10 bar                                |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi                             |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                           |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                             |
| Temperatura okoline                             | 0 ... 60 °C                                    |
| Težina proizvoda                                | 0,515 oz                                       |
| Pneumatski priključak 1                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"     |
| Pneumatski priključak 2                         | za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4"     |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                                  |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | sivo   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                  |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući               |