


Odvajач vode MS6-LWS-1/4-U-V

Broj artikla: 564868

FESTO

Odvod kondenzata automatskim ispusnim ventilom za kondenzat.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Centrifugalni odvajач |
| Maks. količina kondenzata | 38 ml |
| Zaštita od ljuštenja | integrirano kao metalna zdjelica |
| Stupanj odvajanja kondenzata | 99 % |
| Pogonski tlak | 2 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 2.400 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:7:4] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 820 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material bowl | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material screen | PA |