


Priključni vod NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Broj artikla: 565289

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	4-40UNC
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	389 g
Električni priključak	44-polno Utičnica Sub-D
Područje pogonskog napona DC	≤ 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	0,86 A
Duljina kabla	2,5 m
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Min. radijus savijanja kabla	95 mm
Promjer kabela	9,6 mm
Odstupanje promjera kabela	$\pm 0,5$ mm
Struktura kabla	40x0,14
Mehanička zaštita	IP65 IP67 u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bronca pozlaćeno